

Garant GRIDLINE

Cassettiera per utensili con cassetti 75 kg, 26×24G, Altezza mm / Numero di cassetti: 800/7A**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	931105 800/7A
GTIN	4067263091653
Classe articolo	9GK

Descrizione**Esecuzione:**

Corpo cassettiera 30×28G, completo di cassetti 26×24G. Chiusura centralizzata con serratura a cilindro. **Cassetti a estrazione totale.** Cassetti con fori per l'inserimento di divisori fessurati con passo da 25 mm (a partire da un'altezza frontali dei cassetti da 75 mm). Il meccanismo antiribaltamento impedisce l'apertura contemporanea di più cassetti.

Verniciatura:

Corpo e corpo dei cassetti verniciati in grigio chiaro RAL 7035, frontali dei cassetti antracite RAL 7016, **termoverniciati. Corpo dei cassetti non configurabile, sempre grigio chiaro RAL 7035.**

Nota:

Qualora l'armadio venisse spostato, è obbligatorio chiudere a chiave i cassetti.

Descrizione tecnica

Cassetti profondità utile in G	24
Numero di porte	0
Profondità	700 mm
Altezza	800 mm

Superficie utile dei cassettei in G	26x24
Profondità utile cassettei	600 mm
Larghezza utile cassettei	650 mm
Numero dei cassettei	7
Struttura portante sotto la postazione di lavoro regolabile in altezza	no
Larghezza	750 mm
ComfortClose	no
Tappetino in gomma scanalata in sponda di contenimento su 3 lati	no
Peso	136 kg
Altezza utile	700 mm
Numero di ripiani estraibili	0
Altezza utile per cassettei	700 mm
Cassetti larghezza utile in G	26
Sistema di chiusura elettronico – allestibile	sì
Spessore del materiale	1,2 mm
Portata cassettei/ripiani estraibili	75 kg
Estrazione cassettei (estrazione parziale/totale)	100 %
Guida cassetto	Dispositivo di blocco automatico
Regolazione dell'altezza con passo	25 mm
Serratura a cilindro	inserto modulare a bussola
Gamma colori	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Attributo del nome del prodotto	26x24G
Tipo di prodotto	Armadio portautensili