

Garant GRIDLINE

Cassettiera per utensili con cassetti 75 kg, 26×24G, Altezza mm / Numero di cassetti: 1250/10A**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	931105 1250/10A
GTIN	4067263100904
Classe articolo	9GK

Descrizione**Esecuzione:**

Corpo cassetiera 30×28G, completo di cassetti 26×24G. Chiusura centralizzata con serratura a cilindro. **Cassetti a estrazione totale.** Cassetti con fori per l'inserimento di divisori fessurati con passo da 25 mm (a partire da un'altezza frontali dei cassetti da 75 mm). Il meccanismo antiribaltamento impedisce l'apertura contemporanea di più cassetti.

Verniciatura:

Corpo e corpo dei cassetti verniciati in grigio chiaro RAL 7035, frontali dei cassetti antracite RAL 7016, **termoverniciati. Corpo dei cassetti non configurabile, sempre grigio chiaro RAL 7035.**

Nota:

Qualora l'armadio venisse spostato, è obbligatorio chiudere a chiave i cassetti.

Descrizione tecnica

Numero di porte	0
Tappetino in gomma scanalata in sponda di contenimento su 3 lati	no
ComfortClose	no

Cassetti larghezza utile in G	26
Altezza utile per cassetti	1150 mm
Altezza utile	1150 mm
Larghezza utile cassetti	650 mm
Numero di ripiani estraibili	0
Profondità utile cassetti	600 mm
Sistema di chiusura elettronico – allestibile	sì
Peso	197 kg
Superficie utile dei cassetti in G	26×24
Larghezza	750 mm
Cassetti profondità utile in G	24
Struttura portante sotto la postazione di lavoro regolabile in altezza	no
Altezza	1250 mm
Profondità	700 mm
Numero dei cassetti	10
Spessore del materiale	1,2 mm
Portata cassetti/ripiani estraibili	75 kg
Estrazione cassetti (estrazione parziale/totale)	100 %
Guida cassetto	Dispositivo di blocco automatico
Regolazione dell'altezza con passo	25 mm
Serratura a cilindro	inserto modulare a bussola
Gamma colori	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Attributo del nome del prodotto	26×24G
Tipo di prodotto	Armadio portautensili