

Garant**APMT 133516 SR, HB7510, Modello: ST1400****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	215328 ST1400
GTIN	4045197673589
Classe articolo	21A

Descrizione**Nota:**Valori indicativi per $a_e = 0,25 \times D$ / $a_p = 4$ mm, $a_{p\max.} = 6$ mm.

Raggio di curvatura: 1,6 mm

Avanzamento f_z per dente: 0,15 mm**Descrizione tecnica**

Avanzamento f_z per dente	0,15 mm
Modello	ST1400
Raggio di curvatura	1,6 mm
Serie	Softcut®
Codice ISO Inserto	APMT 133516 SR
Tipo	HB7510
Materiale da taglio	HM
Tipo di prodotto	Inserti per fresatura

Dati utente

	Idoneità	V_c	Codice ISO
Acciaio < 1100 N/mm ²	idoneo	220 m/min	P
Acciaio < 1400 N/mm ²	idoneo	200 m/min	P
a umido max.	limitatamente adatto		
a secco	idoneo		