

Garant**APMT 133504 SR, HB7520, Modello: ST1400**

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	215332 ST1400
GTIN	4045197601216
Classe articolo	21A

Descrizione

Nota:Valori indicativi per $a_e = 0,25 \times D$ / $a_p = 4$ mm, $a_{p\max.} = 6$ mm.

Raggio di curvatura: 0,4 mm

Avanzamento f_z per dente: 0,15 mm

Descrizione tecnica

Modello	ST1400
Avanzamento f_z per dente	0,15 mm
Raggio di curvatura	0,4 mm
Serie	Softcut®
Codice ISO Inserto	APMT 133504 SR
Tipo	HB7520
Materiale da taglio	HM
Tipo di prodotto	Inserti per fresatura

Dati utente

	Idoneità	V_c	Codice ISO
Acciaio < 1100 N/mm ²	idoneo	170 m/min	P
Acciaio < 1400 N/mm ²	idoneo	150 m/min	P
a umido max.	limitatamente adatto		
a secco	idoneo		