

Garant

**Lama a disco HSS Larghezza ap = 1,5 mm, Ø D / Numero taglienti Z:
125/10mm**

**Dati di ordinazione**

| | |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 218440 125/10 |
| GTIN | 4045197534118 |
| Classe articolo | 21P |

Descrizione**Esecuzione:**

Sistema di fresa per troncatura ad alte prestazioni con versatilità nella composizione del corpo e una **conveniente lama in acciaio** o corpo e **lama in HSS altamente precisa e resistente alle temperature**.

Uso:

Per fresatura di scanalature e troncatura. Per elevata precisione di ripetibilità nella produzione in serie utilizzare principalmente lame in HSS.

Attenzione:

La chiave di montaggio n. art. 279940 deve essere ordinata separatamente.

Nota:

Frese a disco / per troncatura disponibili fino a Ø D = 200 mm.

Le lame di ricambio in HSS possono essere ordinate come accessori.

Descrizione tecnica

| | |
|----------------------------|-----------|
| Ø Tagliente D _c | 125 mm |
| Inserto adatto | XC.. 1113 |

| | |
|-------------------------|---------------|
| Set diviti di fissaggio | 219985 |
| Numero taglienti Z | 10 |
| Esecuzione del codolo | a manicotto |
| Materiale da taglio | HSS |
| Tipo di prodotto | Frese a disco |

Accessori

| | |
|-----------------------------------|--------|
| Set di viti di fissaggio 10 pezzi | 219985 |
|-----------------------------------|--------|