

**Ciabatta con protezione da sovratensione, Numero di prese:****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	081163
GTIN	4007123212095
Classe articolo	08B

Descrizione**Esecuzione:**

Con interruttore di sicurezza luminoso e prese inclinate a 45° rispetto all'asse. Potenza nominale di 3500 W (16 A).

Alloggiamento altamente resistente alla rottura con ingresso cavi di fronte all'interruttore protetto per un utilizzo semplice e dispositivo di sospensione.

La **protezione contro le sovratensioni (13000 A)** impedisce che le apparecchiature collegate subiscano danni da pericolose sovratensioni.

Lunghezza cavo: 2,5 m

Descrizione tecnica

Potenza nominale srotolato	3500 W
Protezione da sovratensione garantita fino a	13000 A
Interruttore On/Off	sì
Alimentazione	Alimentazione di rete
Ingresso per tipo di connettore	F
Numero di prese	8
Lunghezza ciabatta	630 mm
Struttura del cavo	3G1,5
Classe del cavo	H05VV-F
Lunghezza cavo	2,5 m
Tipo di prodotto	Ciabatta

