

**Garant****Lama a disco HSS Larghezza ap = 3,1 mm, Ø D / Numero taglienti Z: 63/4mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	218444 63/4
GTIN	4045197534170
Classe articolo	21P

**Descrizione****Esecuzione:**

Sistema di fresa per troncatura ad alte prestazioni con versatilità nella composizione del corpo e una **conveniente lama in acciaio** o corpo e **lama in HSS altamente precisa e resistente alle temperature**.

**Uso:**

Per fresatura di scanalature e troncatura. Per elevata precisione di ripetibilità nella produzione in serie utilizzare principalmente lame in HSS.

**Attenzione:**

La chiave di montaggio n. art. 279940 deve essere ordinata separatamente.

**Nota:**

Frese a disco / per troncatura disponibili fino a Ø D = 200 mm.

Le lame di ricambio in HSS possono essere ordinate come accessori.

**Descrizione tecnica**

Ø Tagliente D <sub>c</sub>	63 mm
Set diviti di fissaggio	219985

Inserto adatto	XC.. 1125
Numero taglienti Z	4
Esecuzione del codolo	a manicotto
Materiale da taglio	HSS
Tipo di prodotto	Frese a disco

---

## Accessori

Set di viti di fissaggio10 pezzi	219985
----------------------------------	--------