

Garant**Lama a disco HSS Larghezza ap = 2,2 mm, Ø D / Numero taglienti Z: 63/4mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	218442 63/4
GTIN	4045197534125
Classe articolo	21P

Descrizione**Esecuzione:**

Sistema di fresa per troncatura ad alte prestazioni con versatilità nella composizione del corpo e una **conveniente lama in acciaio** o corpo e **lama in HSS altamente precisa e resistente alle temperature**.

Uso:

Per fresatura di scanalature e troncatura. Per elevata precisione di ripetibilità nella produzione in serie utilizzare principalmente lame in HSS.

Attenzione:

La chiave di montaggio n. art. 279940 deve essere ordinata separatamente.

Nota:

Frese a disco / per troncatura disponibili fino a Ø D = 200 mm.

Le lame di ricambio in HSS possono essere ordinate come accessori.

Descrizione tecnica

Set diviti di fissaggio	219985
Inserto adatto	XC.. 1119

Ø Tagliente D _c	63 mm
Numero taglienti Z	4
Esecuzione del codolo	a manicotto
Materiale da taglio	HSS
Tipo di prodotto	Frese a disco

Accessori

Set di viti di fissaggio 10 pezzi	219985
-----------------------------------	--------