

Garant
Attacco cilindrico, HSK-A 63, Per Ø testina D: 20mm

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	210580 20
GTIN	4045197522887
Classe articolo	21Z

Descrizione
Esecuzione:

Attacco rettificato di precisione per testine modulari filettate GARANT TopCut.

Precisione di concentricità del sistema $\leq 10 \mu\text{m}$ mediante combinazione di forma piana e conica.

Nota:

Profondità di fresatura max. = $L_1 + l$; l = vedi dimensioni testine modulari filettate: n. art. 210050 – 210410.

Chiavi di serraggio = n. art. 219987.

Impiego per chiave dinamometrica n. art. 219986.

Se le sporgenze degli utensili sono elevate, ridurre i dati tecnologici.

Descrizione tecnica

Lunghezza utile L_1	30 mm
Ø Esterno d_1	19,8 mm
Sporgenza totale Dim. A	56 mm
Per Ø testina D	20 mm
Coppia di serraggio consigliata	25 Nm
Serie	TopCut

Adattatore	HSK-A 63
Passaggio interno per LR	sì
Tipo di prodotto	Attacco per frese modulari