

SONO  SWISS[®]**Cestello INOX, Dim. adatte per n. art. 082922 / 082923 / 082924: 30****Dati di ordinazione**

| | |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 082926 30 |
| GTIN | 2050000968990 |
| Classe articolo | 04E |

Descrizione**Funzione:**

IP20: protezione contro la penetrazione di corpi estranei con $\varnothing < 12$ mm; tuttavia, si consiglia di evitare il contatto. Nessuna protezione dall'acqua.

Per :

Apparecchi per la pulizia a ultrasuoni n. art. 082920.

Portata max.: 10 kg

Lunghezza interna: 443 mm

Larghezza interna: 238 mm

Descrizione tecnica

| | |
|---|----------|
| Portata massima | 10 kg |
| Adatto per n. art. 082920; n. art. 082922 | 30 |
| Lunghezza interna | 443 mm |
| Larghezza interna | 238 mm |
| Altezza interna | 120 mm |
| Tipo di prodotto | Cestello |

