

Garant
Attacco HMI cilindrico, lungo, codolo cilindrico, Per Ø testina D: 20mm


Dati di ordinazione

Numero d'ordine	210562 20
GTIN	4045197558039
Classe articolo	21Z

Descrizione

Esecuzione:

Attacco rettificato di precisione per testine modulari filettate GARANT TopCut.

Precisione di concentricità del sistema $\leq 10 \mu\text{m}$ mediante combinazione di forma piana e conica.

Senza superficie di serraggio (per lavorazioni HSC). **Tolleranza = h6.**

Nota:

Profondità di fresatura max. = $L_1 + l$; l = vedi dimensioni testine modulari filettate: n. art. 210050 – 210410.

Chiavi di serraggio = n. art. 219987.

Impiego per chiave dinamometrica n. art. 219986.

Se le sporgenze degli utensili sono elevate, ridurre i dati tecnologici.

Descrizione tecnica

Lunghezza utile L_1	115 mm
Ø Codolo D_5 h6	25 mm
Ø Esterno d_1	19,8 mm
Per Ø testina D	20 mm
Coppia di serraggio consigliata	25 Nm
Lunghezza complessiva L	175 mm
Serie	TopCut
Adattatore	codolo cilindrico
Passaggio interno per LR	sì

Tipo di prodotto

Attacco per frese modulari