

**Garant**
**Attacco conico, HSK-A 63, Per Ø testina D: 25mm**


## Dati di ordinazione

Numero d'ordine	210582 25
GTIN	4045197557995
Classe articolo	21Z

## Descrizione

### Esecuzione:

Attacco rettificato di precisione per testine modulari filettate GARANT TopCut.

**Precisione di concentricità del sistema  $\leq 10 \mu\text{m}$**  mediante combinazione di forma piana e conica.

### Nota:

**Profondità di fresatura max.** =  $L_1 + l$ ;  $l$  = vedi dimensioni testine modulari filettate: n. art. 210050 – 210410.

Chiavi di serraggio = n. art. 219987.

Impiego per chiave dinamometrica n. art. 219986.

Se le sporgenze degli utensili sono elevate, ridurre i dati tecnologici.

## Descrizione tecnica

Per Ø testina D	25 mm
Lunghezza utile $L_1$	94 mm
Ø Esterno $d_1$	24,8 mm
Sporgenza totale Dim. A	120 mm
Coppia di serraggio consigliata	35 Nm
Serie	TopCut
Adattatore	HSK-A 63

Passaggio interno per LR	sì
Tipo di prodotto	Attacco per frese modulari