


Garant**Attacco cilindrico senza passaggio interno del LR, codolo Weldon, Per Ø testina D: 10mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	210555 10
GTIN	4045197522634
Classe articolo	21Z

Descrizione**Esecuzione:**

Attacco rettificato di precisione per testine modulari filettate GARANT TopCut.

Precisione di concentricità del sistema $\leq 10 \mu\text{m}$ mediante combinazione di forma piana e conica.

Nota:

Profondità di fresatura max. = $L_1 + l$; l = vedi dimensioni testine modulari filettate: n. art. 210050 – 210410.

Chiavi di serraggio = n. art. 219987.

Impiego per chiave dinamometrica n. art. 219986.

Se le sporgenze degli utensili sono elevate, ridurre i dati tecnologici.

Descrizione tecnica

Lunghezza utile L_1	24 mm
Ø Esterno d_1	9,8 mm
Per Ø testina D	10 mm
Coppia di serraggio consigliata	5 Nm
Lunghezza complessiva L	75 mm
Ø Codolo D_s	16 mm
Serie	TopCut
Adattatore	codolo Weldon

Tipo di prodotto

Attacco per frese modulari