

HEDI

Avvolgicavo, lamiera, Modello: 50V



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	081105 50V
GTIN	4003644004652
Classe articolo	08B

Descrizione

Esecuzione:

Gli avvolgicavo Hedi® sono sinonimo di qualità "made in Germany" e di una lunga durata. I corpi dell'avvolgicavo appositamente progettati garantiscono una guida cavi ottimizzata. L'interruttore di arresto rotazione integrato impedisce rotazioni accidentali dell'avvolgicavo. Tutti gli avvolgicavo sono dotati di interruttori di protezione termica. Per l'utilizzo in ambienti asciutti.

Funzione:

IP20: protezione contro la penetrazione di corpi estranei con $\varnothing < 12$ mm; tuttavia, si consiglia di evitare il contatto. Nessuna protezione dall'acqua.

Descrizione tecnica

Tensione di rete	250 V
Lunghezza cavo	50 m
Materiale del cavo	PVC
Struttura del cavo	3G1,5
Potenza nominale srotolato	3500 (16 A) W

Scheda tecnica

Classe del cavo	H05VV-F
Grado di protezione IP	IP 20
Materiale corpo	Lamiera di acciaio
Numero di prese	4
Alimentazione	Alimentazione di rete
Sistema diagnostico disponibile	no
Tipo di prodotto	Avvolgicavo