



Inserti per taglio TANGGRIP TNF-IQ, IC808, Larghezza gola w / Raggio punta R: 5/0,35mm



Dati di ordinazione

| | |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 274224 5/0,35 |
| GTIN | 7291075310603 |
| Classe articolo | 26A |

Descrizione

Esecuzione:

Rompitruciolo positivo. Taglio dolce. Controllo ed evacuazione dei trucioli ottimali. Avanzamenti da ridotti a medi.

Uso:

Per la troncatura assiale.

Per:

Cartuccia n. art. 274202 – 274205.

Nota:

Il quantitativo minimo d'ordine corrisponde a una confezione o a un suo multiplo.

Descrizione tecnica

| | |
|-----------------------------|--------------------|
| Larghezza gola w | 5 mm |
| Raggio di curvatura R | 0,35 mm |
| Tolleranza larghezza gola w | 0,05 mm |
| Avanzamento f | 0,12 - 0,2 mm/gir, |
| Serie | TANGGRIP |

| | |
|--|------------------------|
| Denominazione originale prodotto | TNF 5M-IQ IC808 |
| Numero di sostituzioni/taglienti | 1 |
| Materiale da taglio | HM |
| Profilo degli inserti | neutro |
| Assegnazione finitura/sgrossatura | Finitura |
| Impiego principale | M |
| Condizione di taglio | leggermente interrotto |
| Rompitrucioli | M |
| Velocità di taglio v_c applicazione principale | 80 - 150 m/min |
| Tipo | IC808 |
| Tipo di prodotto | Inserto per troncatura |