



## Portautensili per troncatura assiale TANGGRIP TNFFA-IQ rinforzato, sinistra, Ø del campo / intaglio DAXN-DAXX: 70-100mm



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	274203 70-100
GTIN	7291075311068
Classe articolo	26D

### Descrizione

**Uso:**

Per la troncatura assiale.

**Per:**

Inserti n. art. 274422 – 274226.

**Attenzione:**

La chiave di montaggio n. art. 279952 deve essere ordinata separatamente.

### Descrizione tecnica

Larghezza gola w	5 mm
Profondità cave $t_{max}$	30 mm
Lunghezza complessiva L	90 mm
Serie	TANGGRIP
WB_2	18 mm
WF	9,7 mm
Altezza codolo $h_5$	32 mm
Altezza di funzionamento $h_1$	24,8 mm
Denominazione originale prodotto	TNFFA 70L-5IQ
Sporgenza totale	30 mm

Tipo di impiego	sinistra
Passaggio interno per LR	no
Possibilità di troncatura assiale	sì
Tipo di prodotto	Portainseriti con bloccaggio a staffa