



Portautensili per troncatura assiale TANGGRIP TNFFA-IQ rinforzato, destro, Ø del campo / intaglio DAXN-DAXX: 100-180mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	274202 100-180
GTIN	7291075311099
Classe articolo	26D

Descrizione

Uso:

Per la troncatura assiale.

Per:

Inserti n. art. 274422 – 274226.

Attenzione:

La chiave di montaggio n. art. 279952 deve essere ordinata separatamente.

Descrizione tecnica

Serie	TANGGRIP
Larghezza gola w	5 mm
Lunghezza complessiva L	90 mm
Profondità cave t_{max}	35 mm
WF	9,7 mm
WB_2	18 mm
Altezza di funzionamento h_1	24,8 mm
Altezza codolo h_5	32 mm
Denominazione originale prodotto	TNFFA 100R-5IQ
Sporgenza totale	35 mm

Tipo di impiego	destro
Passaggio interno per LR	no
Possibilità di troncatura assiale	sì
Tipo di prodotto	Portainseriti con bloccaggio a staffa