



## Portautensili per troncatura assiale TANGGRIP TNFFH-IQ, destro, Ø del campo / intaglio DAXN-DAXX: 150-700mm



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	274204 150-700
GTIN	7291075310795
Classe articolo	26D

### Descrizione

**Esecuzione:**

Con due sedi degli inserti.

**Uso:**

Per la troncatura assiale.

**Per:**

Inserti n. art. 274422 – 274226.

**Attenzione:**

La chiave di montaggio n. art. 279952 deve essere ordinata separatamente.

### Descrizione tecnica

Larghezza gola w	6 mm
Lunghezza complessiva L	150 mm
Profondità cave $t_{max}$	35 mm
Serie	TANGGRIP
WF	3,3 mm
WB_2	5,2 mm
Altezza di funzionamento $h_1$	24,8 mm
Altezza codolo $h_5$	32 mm
Denominazione originale prodotto	TNFFH 150R-6IQ

Sporgenza totale	35 mm
Tipo di impiego	destro
Passaggio interno per LR	no
Possibilità di troncatura assiale	sì
Tipo di prodotto	Portainseriti con bloccaggio a staffa