



Portautensili HELIGRIP HELI, destro, Dimensione codolo / larghezza gola w: 25/6mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	273766 25/6
GTIN	7291075031478
Classe articolo	26D

Descrizione

Uso:

Per troncatura, scanalatura e tornitura.

Per:

Inserti n. art. 273403 – 273413.

Descrizione tecnica

Dimensione codolo	25 mm
Serie	HELI-GRIP
WF	22,4 mm
Lunghezza della testina L ₁	51,4 mm
Larghezza gola w	6 mm
Lunghezza complessiva L	140 mm
CUTDIA	60 mm
CWX	6,35 mm
WB	5,2 mm
Denominazione originale prodotto	HELIR 2525-6T30
Tipo di impiego	destro

Passaggio interno per LR	no
Possibilità di troncatura assiale	sì
Tipo di prodotto	Portainseri con bloccaggio a staffa