



## Portautensili HELIGRIP HELI, destro, Dimensione codolo / larghezza gola w: 20/4mm



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	273766 20/4
GTIN	7291075031683
Classe articolo	26D

### Descrizione

**Uso:**

Per troncatura, scanalatura e tornitura.

**Per:**

Inserti n. art. 273403 – 273413.

### Descrizione tecnica

WF	18,4 mm
Serie	HELI-GRIP
Larghezza gola w	4 mm
Dimensione codolo	20 mm
Lunghezza della testina L <sub>1</sub>	42 mm
Lunghezza complessiva L	140 mm
CUTDIA	50 mm
CWX	4,76 mm
WB	3,2 mm
Denominazione originale prodotto	HELIR 2020-4T25
Tipo di impiego	destro

Passaggio interno per LR	no
Possibilità di troncatura assiale	sì
Tipo di prodotto	Portainseriti con bloccaggio a staffa