



Portautensili PENTAIQGRIP PCH-IQ, sinistro, Dimensione codolo / misura inserto: 16/32mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	273577 16/32
GTIN	7291075318326
Classe articolo	26D

Descrizione

Uso:

La prima scelta per le operazioni di troncatura fino a un diametro di 40 mm. Possibilità di intaglio.

Per:

Inserti n. art. 273580 – 273581.

Descrizione tecnica

Dimensione codolo	16 mm
WF	15,5 mm
Lunghezza della testina L ₁	28,4 mm
Serie	PENTA-IQ-GRIP
H	33,6 mm
CWN-CWX	2 - 2,4 mm
Lunghezza complessiva L	120 mm
HBH	10 mm
HBL	29,5 mm
Denominazione originale prodotto	PCHL 16-D32-2-IQ
Tipo di impiego	sinistro
Passaggio interno per LR	no

Possibilità di troncatura assiale	no
Tipo di prodotto	Portainseriti con bloccaggio a staffa