



## Portautensili PENTAIQGRIP PCH-IQ, sinistro, Dimensione codolo / misura inserto: 12/32mm



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	273577 12/32
GTIN	7291075318340
Classe articolo	26D

### Descrizione

**Uso:**

La prima scelta per le operazioni di troncatura fino a un diametro di 40 mm. Possibilità di intaglio.

**Per:**

Inserti n. art. 273580 – 273581.

### Descrizione tecnica

CWN-CWX	2 - 2,4 mm
WF	11,5 mm
Serie	PENTA-IQ-GRIP
HBH	14 mm
Dimensione codolo	12 mm
H	33,6 mm
Lunghezza complessiva L	100 mm
Lunghezza della testina L <sub>1</sub>	28,4 mm
HBL	29,5 mm
Denominazione originale prodotto	PCHL 12-D32-2-IQ
Tipo di impiego	sinistro
Passaggio interno per LR	no

Possibilità di troncatura assiale	no
Tipo di prodotto	Portainseriti con bloccaggio a staffa