

**Portautensili HELIGRIP HELI, sinistra, Dimensione codolo / larghezza gola w: 20/5mm****Dati di ordinazione**

| | |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 273767 20/5 |
| GTIN | 7291075031713 |
| Classe articolo | 26D |

Descrizione**Uso:**

Per troncatura, scanalatura e tornitura.

Per:

Inserti n. art. 273403 – 273413.

Descrizione tecnica

| | |
|--|-----------------|
| Lunghezza della testina L ₁ | 42 mm |
| Dimensione codolo | 20 mm |
| WF | 17,9 mm |
| Lunghezza complessiva L | 140 mm |
| Larghezza gola w | 5 mm |
| Serie | HELI-GRIP |
| CUTDIA | 50 mm |
| WB | 4,2 mm |
| CWX | 5 mm |
| Denominazione originale prodotto | HELIL 2020-5T25 |
| Tipo di impiego | sinistra |

| | |
|-----------------------------------|---------------------------------------|
| Passaggio interno per LR | no |
| Possibilità di troncatura assiale | sì |
| Tipo di prodotto | Portainseriti con bloccaggio a staffa |