



## Portautensili PENTACUT PCH 24-34, sinistro, Dimensione codolo / misura inserto: 16/34mm



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	273925 16/34
GTIN	7291075287226
Classe articolo	26D

### Descrizione

**Per:**

Inserti n. art. 273937 – 273939.

### Descrizione tecnica

Profondità cave $t_{max}$	10 mm
Serie	PENTACUT
Dimensione codolo	16 mm
Lunghezza complessiva L	120 mm
Lunghezza della testina $L_1$	31 mm
HBH	9 mm
CWN-CWX	1,5 - 4 mm
Denominazione originale prodotto	PCHL 16-34
Tipo di impiego	sinistro
Passaggio interno per LR	no
Possibilità di troncatura assiale	no
Tipo di prodotto	Portainseriti con bloccaggio a staffa

