



## Inserti per taglio PENTACUT 24N-C/34N-C, IC908, Larghezza gola w / misura inserto: 4/34mm



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	273939 4/34
GTIN	7291075289572
Classe articolo	26K

### Descrizione

**Esecuzione:**

Rompitruciolo con smusso di protezione pronunciato. Avanzamento medio-alto.

**Uso:**

Prima scelta per le operazioni di scanalatura di precisione. Possibilità di troncatura. Versione adatta anche per tagli interrotti.

**Per:**

Portautensili n. art. 273924 – 273925.

**Nota:**

Il quantitativo minimo d'ordine corrisponde a una confezione o a un suo multiplo.

### Descrizione tecnica

Avanzamento f	0,06 - 0,3 mm/gir,
Tolleranza larghezza gola w	0,02 mm
Larghezza gola w	4 mm
Raggio di curvatura R	0,3 mm

Profondità cave $t_{max}$	10 mm
Tolleranza raggio di curvatura R	0,03 mm
Misura inserto $\varnothing d$	34 mm
Serie	PENTACUT
Denominazione originale prodotto	PENTA 34N400C030 IC908
Numero di sostituzioni/taglienti	5
Materiale da taglio	HM
Profilo degli inserti	neutro
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Impiego principale	UNI
Condizione di taglio	continuo
Rompitrucioli	C
Velocità di taglio $v_c$ applicazione principale	60 - 180 m/min
Tipo	IC908
Tipo di prodotto	Inserto per troncatura