



Portautensili PENTACUT PCH-17, sinistro, Dimensione codolo / misura inserto: 20/17mm



Dati di ordinazione

| | |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 273951 20/17 |
| GTIN | 7291075389500 |
| Classe articolo | 26D |

Descrizione

Uso:

Per lavorazioni a filo in corrispondenza degli spallamenti dei pezzi per larghezze gola da 0,25 mm a 3,18 mm.

Per:

Inserti n. art. 273956 – 273959.

Nota:

Per portautensili destri utilizzare inserti per taglio destri; per portautensili sinistri utilizzare inserti per taglio sinistri.

Descrizione tecnica

| | |
|----------------------------------|-------------|
| Lunghezza complessiva L | 120 mm |
| Profondità cave t_{max} | 4 mm |
| Serie | PENTACUT |
| Dimensione codolo | 20 mm |
| Lunghezza della testina L_1 | 17 mm |
| OAH | 25,6 mm |
| Misura inserto | 17 mm |
| Denominazione originale prodotto | PCHLS 20-17 |
| Tipo di impiego | sinistro |

| | |
|-----------------------------------|---------------------------------------|
| Passaggio interno per LR | no |
| Possibilità di troncatura assiale | no |
| Tipo di prodotto | Portainseriti con bloccaggio a staffa |