



## Inserti per taglio PENTACUT 17 N-P sinistro, IC1008, Larghezza gola w / misura inserto: 1,5/17mm



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	273957 1,5/17
GTIN	7291075389890
Classe articolo	26K

### Descrizione

#### Uso:

Sistema universale per la lavorazione di componenti di piccole dimensioni. Per operazioni di troncatura e scanalatura, tornitura, filettatura e barenatura in tiro. Per troncatura e scanalatura. Rompitrucciolo positivo. Taglio dolce.

#### Per:

Portautensili n. art. 273950 – 273951.

#### Nota:

Il quantitativo minimo d'ordine corrisponde a una confezione o a un suo multiplo.

### Descrizione tecnica

Larghezza gola w	1,5 mm
Raggio di curvatura R	0,1 mm
Profondità cave $t_{max}$	4 mm
Avanzamento f	0,02 - 0,07 mm/gir,
CUTDIA	8 mm

Misura inserto $\varnothing$ d	17 mm
Serie	PENTACUT
Denominazione originale prodotto	PENTA 17N150P010LS IC1008
Numero di sostituzioni/taglienti	5
Materiale da taglio	HM
Profilo degli inserti	neutro
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Impiego principale	UNI
Condizione di taglio	continuo
Rompitrucioli	P
Velocità di taglio $v_c$ applicazione principale	60 - 180 m/min
Tipo	IC1008
Tipo di prodotto	Inserto per troncatura