

Scheda tecnica



Portautensili compatto HELI-GRIP HFH rinforzato, sinistra, Ø del campo / intaglio DAXN-DAXX: 180-800mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	273769 180-800
GTIN	7291075033489
Classe articolo	26D

Descrizione

Uso:

Per troncatura assiale e tornitura in piano.

Per:

Inserti n. art. 273403 – 273413.

Nota:

Per i portautensili di sinistra utilizzare le piastre di sinistra (tipo HGPL o HFPL).

Descrizione tecnica

Serie	HELI-GRIP
Lunghezza complessiva L	150 mm
WF	26 mm
H	25 mm
Profondità cave t_{max}	32 mm
Lunghezza della testina L_1	51 mm
OAH	37 mm
Larghezza gola w	5 mm
Denominazione originale prodotto	HFHL 25-180-5T32
B	25 mm

Scheda tecnica

Tipo di impiego	sinistra
Passaggio interno per LR	no
Possibilità di troncatura assiale	sì
Tipo di prodotto	Portainserti con bloccaggio a staffa