



Inserti per taglio MINCUT MIFR neutro, IC908, Larghezza gola w / misura inserto: 2/8mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	270426 2/8
GTIN	7291075262520
Classe articolo	26J

Descrizione

Esecuzione:

Per troncatura e tornitura assiale interna.

Per:

Barra alesatrice n. art. 270420.

Descrizione tecnica

Misura inserto \varnothing d	8 mm
Profondità di taglio cave t_{max}	5,5 mm
WF	2,8 mm
INSL	17,7 mm
DAXN-DAXX	8 - 16 mm
Avanzamento f con tornitura in piano	0,02 - 0,06 mm/gir,
Avanzamento f con troncatura assiale	0,02 - 0,1 mm/gir,
Raggio di curvatura R	0,2 mm
Tipo	IC908
Impiego principale	UNI
Condizione di taglio	continuo

Velocità di taglio v_c applicazione principale	80 - 140 mm/min
Tipo di prodotto	Mini inserto