



## Portautensili THD DOVEIQGRIP, destra, Dimensione codolo / larghezza gola w: 25/12mm



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	274140 25/12
GTIN	7291075316674
Classe articolo	26D

### Descrizione

#### Esecuzione:

Per lavorazione con scanalature esterne.

### Descrizione tecnica

HBL	30 mm
WB	11 mm
HBH	8 mm
WF	19,5 mm
Dimensione codolo	25 mm
CDX	20 mm
Serie	DOVEIQGRIP
OAL	170 mm
Larghezza gola w	12 mm
Denominazione originale prodotto	THDR 2525-12T20-IQ
Sporgenza totale	20 mm
Tipo di impiego	destra
Passaggio interno per LR	sì

Possibilità di troncatura assiale	no
Tipo di prodotto	Portainseriti con bloccaggio a staffa