



Portautensili THD DOVEIQGRIP, destra, Dimensione codolo / larghezza gola w: 32/16mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	274140 32/16
GTIN	7291075316711
Classe articolo	26D

Descrizione

Esecuzione:

Per lavorazione con scanalature esterne.

Descrizione tecnica

HBH	8 mm
Larghezza gola w	16 mm
HBL	48 mm
WB	14,8 mm
Serie	DOVEIQGRIP
WF	24,6 mm
Dimensione codolo	32 mm
CDX	40 mm
OAL	170 mm
Denominazione originale prodotto	THDR 3232-16T40-IQ
Sporgenza totale	40 mm
Tipo di impiego	destra
Passaggio interno per LR	sì

Possibilità di troncatura assiale	no
Tipo di prodotto	Portainseriti con bloccaggio a staffa