



Portautensili THD DOVEIQGRIP, sinistra, Dimensione codolo / larghezza gola w: 40/16mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	274141 40/16
GTIN	7291075316803
Classe articolo	26D

Descrizione

Esecuzione:

Per lavorazione con scanalature esterne.

Descrizione tecnica

WF	32,6 mm
WB	14,8 mm
Dimensione codolo	40 mm
CDX	50 mm
OAL	180 mm
Larghezza gola w	16 mm
Serie	DOVEIQGRIP
Denominazione originale prodotto	THDL 4040-16T50-IQ
Sporgenza totale	50 mm
Tipo di impiego	sinistra
Passaggio interno per LR	sì
Possibilità di troncatura assiale	no
Tipo di prodotto	Portainseriti con bloccaggio a staffa

