



## Ciabatta con protezione da sovratensione, Numero di prese:



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	081168
GTIN	4007123251490
Classe articolo	08B

### Descrizione

#### Esecuzione:

Con interruttore di sicurezza luminoso e prese inclinate a 45° rispetto all'asse. Potenza nominale di 3500 W (16 A).

Alloggiamento altamente resistente alla rottura con ingresso cavi di fronte all'interruttore protetto per un utilizzo semplice e dispositivo di sospensione. La **protezione contro le sovratensioni** (13000 A) impedisce che le apparecchiature collegate subiscano danni da pericolose sovratensioni.

Con prese per i **Paesi F, B, PL e CZ**.

Lunghezza cavo: 2,5 m

### Descrizione tecnica

Per i paesi	F; B; PL; CZ
Potenza nominale srotolato	3500 W
Interruttore On/Off	sì
Protezione da sovratensione garantita fino a	13000 A
Alimentazione	Alimentazione di rete
Ingresso per tipo di connettore	E
Numero di prese	8
Lunghezza ciabatta	630 mm
Struttura del cavo	3G1,5
Classe del cavo	H05VV-F

Lunghezza cavo	2,5 m
Tipo di prodotto	Ciabatta