

**TESA**

Comparatore a leva P-LINE, Modello: 215G



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	405546 215G
GTIN	7630041152388
Classe articolo	45A

Descrizione

Esecuzione:

La nuova gamma P-LINE racchiude tutta la qualità e l'elevata precisione del rinomato marchio COMPAC. Questi strumenti sono indispensabili per il settore dei tastatori a leva e devono il loro successo al campo di misura disponibile fino a 3 mm.

I tastatori e i campi di misura usufruibili sono i più lunghi presenti sul mercato e offrono prestazioni metrologiche eccezionali (ISO 9493).

Il tastatore a leva è essenziale per il rilevamento degli errori di forma e posizione. Ideale per misurare l'oscillazione assiale e radiale.

L'utilizzo di materiali di alta qualità e l'esperienza decennale nel campo della metrologia fanno di questa nuova gamma di prodotti un punto di riferimento indiscusso.

Il quadrante è stato modernizzato ed è più facile da leggere grazie ai numeri più grandi. Il quadrante di color bianco puro offre un contrasto migliore, mentre i segmenti circolari sono stati ridefiniti con un design innovativo.

Dati d'impiego:

Campo di misura (mm): 0,6

Risoluzione (mm): 0,002

Quadrante, diametro (mm): 40

Ampiezza / rotazione (mm): 0,1

Scala circolare: 0 - 5 - 10

Lunghezza del tastatore (mm): 18

Errore di visualizzazione all'interno del campo di misura (con asta retrattile ed estendibile)

MPE_{tot} (μm): 13

Errore di visualizzazione all'interno del campo di misura (con asta retrattile ed estendibile)

MPE_E (μm): 10

Errore di visualizzazione parziale (fino a 1 giro) MPE_P (μm): 5

Errore di visualizzazione parziale (fino a 1/2 giro) MPE_P (μm): 3

Errore di visualizzazione parziale (fino a 1/10 giro) MPE_P (μm): 1

Isteresi dell'errore di visualizzazione MPE_H (μm): 4,5

Ripetibilità dell'errore di visualizzazione MPE_R (μm): 1,5

Forza di misura (N): 0,3

Filettatura di fissaggio del tastatore: M1,6

Descrizione tecnica

Intervallo di misurazione per direzione	0,6 mm
Risoluzione	0,002 mm
Forza di misura	0,3 N
Serie	P-LINE
Ø Alloggiamento	40 mm
Lunghezza tastatore	18 mm
Norma	ISO 9493
Metrologia	analogico
Tipo di prodotto	Comparatore a leva

Prodotti correlati

<https://www.hoffmann-group.com/IT/it/hom/p/405546-215G>