

## Scheda tecnica

Mahr

### Micrometro – PROMOZIONE, Campo di misura: 25-50mm



#### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	400410 25-50
GTIN	4059192003654
Classe articolo	43A

#### Descrizione

##### Esecuzione:

**Superfici di contatto in metallo duro, finemente lappate.**

Stelo temprato e rettificato.

Bloccaggio dello stelo a levetta.

Con frizione e rivestimento dell'arco isolanti.

Con tacche e cifre incise in nero, di facile lettura.

##### Fornitura:

A partire da Dim. 25–50 inclusa 1 asta di regolazione.

#### Descrizione tecnica

Limite di errore	4 µm
Campo di misura	25 - 50 mm
Risoluzione	0,01 mm
Ø Tamburo graduato	17,5 mm
Taratura	B2
Scala tamburo graduato	1/50 mm
Ø Stelo	6,5 mm
Norma	DIN 863
Metrologia	analogico

## Scheda tecnica

Imballaggio

Custodia rigida

Tipo di prodotto

Micrometro

### Prodotti correlati

<https://www.hoffmann-group.com/IT/it/hom/p/400410-25-50>