

Mahr

Micrometro digitale – PROMOZIONE IP-65, Campo di misura: 50-75mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	401315 50-75
GTIN	4059192058418
Classe articolo	43A

Descrizione

Esecuzione:

Innovativo micrometro con **cifre da 10 mm** su display nitido. Pratica funzione HOLD per bloccare il valore di misura per una lettura sicura. Stelo temprato e rettificato. Superfici di contatto in metallo duro. Frizione avanzata con regolazione rapida. Arco in acciaio verniciato con isolamento termico. Comutazione da misura relativa ad assoluta. Azzeramento in qualsiasi posizione.

Funzione:

IP65: protezione contro i getti d'acqua da ogni direzione e contro la penetrazione di polvere (antipolvere), nonché protezione completa contro il contatto.

Fornitura:

Inclusa 1 batteria n. art. 081560 Dim. CR2032, 1 asta di regolazione a partire da Dim. 25-50.

Descrizione tecnica

Limite di errore	3 µm
Lettura	0,00005 pollici
Taratura	B2
Lettura	0,001 mm
Passo vite angolare	0,5 mm
Numero di batterie contenute	1
Campo di misura	50 - 75 mm

Scheda tecnica

Alimentazione	Funzionamento a batteria
n. art. batterie / accumulatori in dotazione	081560 CR2032
Ø Stelo	6,5 mm
Grado di protezione IP	IP 65
Norma	Norma interna
Risoluzione	mm/pollici
Metrologia	digitale
Imballaggio	Custodia rigida
Tipo di prodotto	Micrometro

Prodotti correlati

<https://www.hoffmann-group.com/IT/it/hom/p/401315-50-75>