

Mahr

Comparatore digitale – PROMOZIONE lettura 0,0005 mm, Campo di misura: 12,5mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	404314 12,5
GTIN	4059192014490
Classe articolo	43A

Descrizione

Esecuzione:

Comparatore digitale con visualizzazione **molto grande** delle cifre (**11 mm**) e visualizzazione della tolleranza.

Funzione Absolut:

Azzeramento possibile in tutte le posizioni, senza perdere il riferimento.

Fattore regolabile con visualizzazione sul display.

Le singole funzioni possono essere bloccate direttamente dal comparatore. Le impostazioni e i valori memorizzati (fattore, preset, tolleranze) non vanno persi neanche in caso di sostituzione della batteria.

Funzione:

IP42: protezione contro la caduta di gocce d'acqua con inclinazione massima di 15° rispetto alla normale posizione d'uso, nonché protezione contro la penetrazione di corpi estranei con Ø > 1 mm; tuttavia, si consiglia di tenere lontani utensili e fili.

Fornitura:

Inclusa 1 batteria n. art. 081560 Dim. CR 2450.

Accessori speciali:

Cavo per la trasmissione dati n. art. 498940.

Descrizione tecnica

Numero di batterie contenute	1
Risoluzione	0,00002 pollici
Campo di misura	12,5 mm
Ø Codolo di serraggio h6	8 mm
Taratura	C1
Spessore della cassa	35 mm
Alimentazione	Funzionamento a batteria
Risoluzione	0,0005 mm
Ø Alloggiamento	58 mm
Limite di errore	0,005 mm
Grado di protezione IP	IP 42
n. art. batterie / accumulatori in dotazione	081560 CR2450
Errore massimo intervallo di misurazione parziale	0,002 mm
Forza di misura	0,65–0,90 N
Norma	Norma interna
Risoluzione	mm/pollici
Interfaccia	Interfaccia USB
Interfaccia	Porta USB
Interfaccia	Interfaccia RS232C
Memorizzazione dei valori di misura	Sistema Reference Lock MAHR
Metrologia	digitale
Tipo di prodotto	Comparatore

Prodotti correlati

<https://www.hoffmann-group.com/IT/it/hom/p/404314-12,5>