

Yale

Paranco a ingranaggi cilindrici Yalelift 360°, Portata: 1 t



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	086025 1
GTIN	4025092930611
Classe articolo	08X

Descrizione

Esecuzione:

Il sovraccarico di ogni paranco a ingranaggi cilindrici viene controllato in fabbrica e fornito con un manuale d'uso e con un certificato di collaudo.

La guida per catene, manuale e ruotabile di 360° consente l'azionamento da qualsiasi posizione. Realizzata per l'impiego nell'industria pesante. Soddisfa le più recenti norme di sicurezza europee. L'utilizzatore non è più obbligato a lavorare nella zona di pericolo del carico.

Nota:

Portata fino a 20 t, raccogli catena e dispositivo antisovraccarico su richiesta.

Esecuzione con telaio integrato, esecuzione zincata e ATEX su richiesta.

Descrizione tecnica

Forza con carico nominale	30 daN
Numero di rinvii della catena	1
Portata	1000 kg
Portata t	1 t

Altezza di sollevamento normale	3 m
Peso	13 kg
Tipo di prodotto	Paranco