

**Mahr****Calibro a corsoio digitale MarCal con coltelli posteriori, Intervallo di misurazione: 800mm****Dati di ordinazione**

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 415320 800    |
| GTIN            | 4059192064761 |
| Classe articolo | 43A           |

**Descrizione****Esecuzione:**

**Lettura diretta su ampio display digitale. Superfici di contatto finemente lappate.** Il sistema di misura REFERENCE memorizza e mantiene la posizione zero impostata, anche dopo una nuova accensione. La funzione Lock impedisce gli errori di misura causati dall'azionamento accidentale dei tasti di comando.

**Funzione:**

IP65: protezione contro i getti d'acqua da ogni direzione e contro la penetrazione di polvere (antipolvere), nonché protezione completa contro il contatto.

**Fornitura:**

Inclusa 1 batteria n. art. 081560 Dim. CR2032.

**Accessori speciali:**

Cavo per la trasmissione dati n. art. 498940.

**Descrizione tecnica**

|                             |                          |
|-----------------------------|--------------------------|
| Intervallo di misurazione   | 0 - 800 mm               |
| Lettura                     | 0,0005 pollici           |
| Ø Misura aggiuntiva interna | 20 mm                    |
| Alimentazione               | Funzionamento a batteria |
| Limite di errore            | 0,05 mm                  |
| Taratura                    | A1                       |

|  |                               |
|--|-------------------------------|
| Lunghezza dei becchi                         | 150 mm                        |
| Lettura                                      | 0,01 mm                       |
| Risoluzione                                  | mm/pollici                    |
| Grado di protezione IP                       | IP 65                         |
| Numero di batterie contenute                 | 1                             |
| n. art. batterie / accumulatori in dotazione | 081560 CR2032                 |
| Norma  | Norma interna                 |
| Interfaccia                                  | Interfaccia RS232C            |
| Interfaccia                                  | Interfaccia Digimatic         |
| Interfaccia                                  | Interfaccia RS232C            |
| Memorizzazione dei valori di misura          | Sistema Reference Lock MAHR   |
| Metrologia                                   | digitale                      |
| Materiale                                    | Acciaio inossidabile, INOX    |
| Tutti i componenti                           | temperate                     |
| Imballaggio                                  | Custodia rigida               |
| Tipo di prodotto                             | Calibro a corsoio da officina |

## Servizi

|  |             |
|--|-------------|
| Rapporto di taratura<br>Calibri a corsoio / Calibri di profondità<br>Campo di misura massima 1000 mm | 021000 1000 |
| Certificato DAkkS<br>Calibri a corsoio / Calibri di profondità<br>campo di misura massimo 1000 mm    | 021010 1000 |

## Accessori

|   |               |
|---|---------------|
| Cavo di collegamento<br>simplex con tasto dati Modello D2   | 498940 D2     |
| Cavo di collegamento<br>simplex con tasto dati Modello USB2 | 498940 USB2   |
| Batteria /batteria speciale<br>Tipo di batteria CR2032      | 081560 CR2032 |
| Cavo di collegamento<br>simplex con tasto dati Modello R2   | 498940 R2     |