

 Mahr

## Calibro di profondità digitale IP 67 con i-wi, campo di misura: 300mm



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	418705 300
GTIN	4059192064747
Classe articolo	43A

### Descrizione

#### Esecuzione:

Sistema di misura moderno, efficiente in termini energetici. Guide di scorrimento lappate. Con preset (preimpostazione misura) utile ad es. per misure distanziali con punta di contatto n. art. 418630. Corsoio con una sottile punta di misura temprata  $\varnothing$  1,5mm, lunghezza 5mm. Display LCD molto ampio con altezza cifre di 11 mm, interfaccia dati wireless i-wi integrata, resistente contro polvere e umidità, durata della batteria circa 3 anni (con attivazione radio circa 0,5 anni).

#### Funzione:

IP67: protezione contro l'immersione temporanea in acqua e contro la penetrazione di polvere (antipolvere), nonché protezione completa contro il contatto.

#### Fornitura:

Inclusa 1 batteria n. art. 081560 Dim. CR2032.

#### Accessori speciali:

Ponti di appoggio supplementari lunghi 300 mm n. art. 418610, Punta di contatto per misura di distanze art. 418630.

Trasmissione dati senza fili al ricevitore radio i-wi n. art. 498912.

### Descrizione tecnica

Grado di protezione IP	IP 67
Applicazione radio	Software del produttore
Intervallo di misurazione	0 - 300 mm

n. art. batterie / accumulatori in dotazione	081560 CR2032
Risoluzione	0,01 mm
Sezione trasversale del corsoio	12×3,5 mm
Scostamento di misura E MPE	±0,04 mm
Alimentazione	Funzionamento a batteria
Altezza cifre display LCD	11 mm
Interfaccia	Sistema radio i-wi MAHR
Lunghezza base di appoggio	150 mm
Taratura	A1
Risoluzione	0,0005 pollici
Numero di batterie contenute	1
Durata batterie	26000 h
Norma	ISO 13385
Risoluzione	mm/pollici
Memorizzazione dei valori di misura	Sistema Reference Lock MAHR
Metrologia	digitale
Materiale	Acciaio legato, INOX
Tutti i componenti	temprato
Imballaggio	astuccio
Tipo di prodotto	Calibro di profondità

## Servizi

Rapporto di taratura Calibri a corsoio / Calibri di profondità Campo di misura massima 300 mm	021000 300
Certificato DAkkS Calibri a corsoio / Calibri di profondità campo di misura massimo 300 mm	021010 300

## Accessori

Batteria /batteria speciale Tipo di batteria CR2032	081560 CR2032
---	---------------

Ricevitori multipli / interfaccia per tastiera USB Modello	498975
Ponte di appoggio supplementare 300 mm	418610
Punta di contatto per misure distanziali di Ø 4 mm	418630
Ricevitore radio per i-wi Mahr Modello STICK	498912 STICK
Ricevitore radio per i-wi Mahr Modello STICK	498914 STICK