

Yale

Paranco elettrico a catena CPV VEGO, Modello: 1-4



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	086035 1-4
GTIN	2050001790590
Classe articolo	08Y

Descrizione

Esecuzione:

Paranco elettrico a catena con **gancio portante** con struttura robusta e affidabile. Il **fine corsa** integrato che interviene quando il gancio si trova nella posizione più alta o bassa consente di aumentare la vita della frizione, del motore e dell'alloggiamento. Gruppo meccanismo motore 1 Am, durata d'inserzione 50% con una velocità tensione di esercizio standard (400 V/50 Hz). Maggiore sicurezza grazie al comando relè a 42 V, all'interruttore di comando incapsulato con grado di protezione IP65 e ai motori IP55.

Nota:

Esecuzioni con 2 velocità (corsa di precisione), altre altezze corsa, telaio, raccogli catena, tastatore ed esecuzione da 230 V su richiesta.

Descrizione tecnica

Altezza di sollevamento normale	3 m
Portata	1000 kg
Gruppo meccanismo motore a norma FEM/ISO	1AM
Disattivazione di fine corsa automatica	sì

Frizione regolabile	sì
Modello	1-4
Numero di rinvii della catena	2
Portata t	1 t
Velocità di sollevamento	4 m/min
Peso	28 kg
Tipo di prodotto	Paranco a leva