

Garant

Fresa per spallamenti a 90° esecuzione corta, codolo Weldon, Ø D / Numero taglienti Z: 25/2mm

**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	215705 25/2
GTIN	4045197410559
Classe articolo	210

Descrizione**Esecuzione:**

Frese per spallamenti con passo a incremento asimmetrico per rotazione più regolare.

Nota:

Usare il giravite dinamometrico GARANT TQ n. art. **211750 Dim. 5,0** con lama n. art. **674252 Dim. 15IP**.

Descrizione tecnica

Lunghezza complessiva L_{compl}	100 mm
Ø Tagliente D_c	25 mm
Set di viti per inserti	219811 (15IP; 5,0 Nm)
Inserto adatto	AP.. 16..
Ø Codolo D_s h6	25 mm
Sporgenza totale L_1	44 mm

Numero taglienti Z	2
Esecuzione del codolo	codolo Weldon
Angolo di regolazione κ	90 grado
Utilizzo fresa	Fresatura di spallamenti
Passo dei taglienti	differente
Passaggio interno per LR	sì
Sostituzione del materiale	PowerCard
Tipo di prodotto	Frese per spallamenti

Accessori

Giravite dinamometrico, fisso Coppia impostata 5,0 Nm	211750 5,0
Set di viti per inserti 10 pezzi	219811
Bit di precisione per viti Torx Plus®, 1/4 pollice E 6,3 Impronta Torx Plus® 15IP	674252 15IP
Set di viti per inserti 10 pezzi	219812