

Garant**APMT 060204 ER, HB7730, Modello: GG****Dati di ordinazione**

| | |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 215672 GG |
| GTIN | 4045197601506 |
| Classe articolo | 21A |

Descrizione**Nota:**

Valori indicativi per $a_e = 0,25 \times D$. $a_p = 3 \text{ mm}$, $a_{p \text{ max.}} = 4 \text{ mm}$.

Raggio di curvatura: 0,4 mm

Avanzamento f_z per dente: 0,08 mm

Descrizione tecnica

| | |
|-----------------------------|-----------------------|
| Modello | GG |
| Avanzamento f_z per dente | 0,08 mm |
| Raggio di curvatura | 0,4 mm |
| Serie | Softcut® |
| Codice ISO Inserto | APMT 060204 ER |
| Tipo | HB7730 |
| Materiale da taglio | HM |
| Tipo di prodotto | Inserti per fresatura |

Dati utente

| | Idoneità | V_c | Codice ISO |
|--------------|----------------------|----------------------|-------------------|
| GG(G) | idoneo | 250 m/min | K |
| a umido max. | limitatamente adatto | | |
| a secco | idoneo | | |