

Garant
Fresa per spallamenti a 90°, a manicotto, Ø D / Numero taglienti Z: 50/5mm


Dati di ordinazione

Numero d'ordine	215715 50/5
GTIN	4045197410610
Classe articolo	210

Descrizione

Esecuzione:

Frese per spallamenti con passo a incremento asimmetrico per rotazione più regolare.

Nota:

Usare il giravite dinamometrico GARANT TQ n. art. **211750 Dim. 5,0** con lama n. art. **674252 Dim. 15IP**.

Descrizione tecnica

Inserto adatto	AP.. 16..
Set di viti per inserti	219812 (15IP; 5,0 Nm)
Ø Foro di attacco	22 mm
Lunghezza complessiva $L_{compl.}$	40 mm
Ø Tagliente D_c	50 mm
Numero taglienti Z	5
Esecuzione del codolo	a manicotto
Angolo di regolazione κ	90 grado

Utilizzo fresa	Fresatura di spallamenti
Passo dei taglienti	diversa
Passaggio interno per LR	sì
Sostituzione del materiale	PowerCard
Tipo di prodotto	Frese per spallamenti

Accessori

Bit di precisione per viti Torx Plus®, 1/4 pollice E 6,3 Impronta Torx Plus® 15IP	674252 15IP
Set di viti per inserti 10 pezzi	219812
Giravite dinamometrico, fisso Coppia impostata 5,0 Nm	211750 5,0