

Garant
Fresa per spallamenti a 90°, a manicotto, Ø D / Numero taglienti Z: 80/7mm


Dati di ordinazione

Numero d'ordine	215715 80/7
GTIN	4045197410665
Classe articolo	210

Descrizione

Esecuzione:

Frese per spallamenti con passo a incremento asimmetrico per rotazione più regolare.

Nota:

Usare il giravite dinamometrico GARANT TQ n. art. **211750 Dim. 5,0** con lama n. art. **674252 Dim. 15IP**.

Descrizione tecnica

Set di viti per inserti	219812 (15IP; 5,0 Nm)
Ø Foro di attacco	27 mm
Lunghezza complessiva L _{compl.}	50 mm
Inserto adatto	AP.. 16..
Ø Tagliente D _c	80 mm
Numero taglienti Z	7
Esecuzione del codolo	a manicotto

Angolo di regolazione κ	90 grado
Utilizzo fresa	Fresatura di spallamenti
Passo dei taglienti	differente
Passaggio interno per LR	sì
Sostituzione del materiale	PowerCard
Tipo di prodotto	Frese per spallamenti

Accessori

Bit di precisione per viti Torx Plus®, 1/4 pollice E 6,3 Impronta Torx Plus® 15IP	674252 15IP
Giravite dinamometrico, fisso Coppia impostata 5,0 Nm	211750 5,0
Set di viti per inserti 10 pezzi	219812