



## APKT 1604PDER-45, X500, Modello: UNI



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	215780 UNI
GTIN	2050002058224
Classe articolo	28F

### Descrizione

#### Nota:

Utilizzare questi inserti **solo con vite n. art. 229908 (15 IP; 5,0 Nm)** . Per inserti con  $r \geq 3,2$  mm su supporti n. art. 215705, 215710, 215715 e 215717 occorre modificare la sede dell'inserto.

### Descrizione tecnica

Modello	UNI
Codice ISO Inserto	APKT 1604PDER-45
Tipo	X500
Materiale da taglio	HM
Tipo di prodotto	Inserti per fresatura

### Dati utente

	Idoneità	$V_c$	Codice ISO
--	----------	-------	------------

Acciaio < 900 N/mm <sup>2</sup>	idoneo	150 m/min	P
Acciaio < 1100 N/mm <sup>2</sup>	idoneo	110 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	idoneo	170 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	idoneo	150 m/min	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	idoneo	55 m/min	S
GG(G)	idoneo	180 m/min	K
Uni	idoneo		
a umido max.	idoneo		
a umido min.	limitatamente adatto		
a secco	idoneo		
Aria	idoneo		