

Garant**RDHX 0501 MOTN, HB7525, Modello: ST900**

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	212182 ST900
GTIN	4045197554161
Classe articolo	21A

Descrizione

Esecuzione:

Tutti gli inserti sono adatti per essere utilizzati sia con supporti a geometria negativa 0° che con supporti a geometria positiva 7°.

Nota:

Valori indicativi per $a_e = 0,3 \times D$ / $a_{pmax} = 1,1$ mm.

Avanzamento f_z per dente: 0,15 mm

Codice ISO Insetto: RDHX 0501 MOTN

Modello: ST900

Descrizione tecnica

Modello	ST900
Codice ISO Insetto	RDHX 0501 MOTN
Materiale da taglio	HM
Tipo	HB7525
Avanzamento f_z per dente	0,15 mm

Numero di sostituzioni/taglienti	1
Tipo di prodotto	Inseri per fresatura

Dati utente

	Idoneità	V _c	Codice ISO
Acciaio < 500 N/mm ²	idoneo	380 m/min	P
Acciaio < 750 N/mm ²	idoneo	290 m/min	P
Acciaio < 900 N/mm ²	idoneo	240 m/min	P
Acciaio < 1100 N/mm ²	limitatamente adatto	210 m/min	P
Acciaio < 1400 N/mm ²	limitatamente adatto	170 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	limitatamente adatto	240 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	limitatamente adatto	170 m/min	M
GG(G)	limitatamente adatto	200 m/min	K
Olio	idoneo		
a umido max.	idoneo		
a umido min.	idoneo		
a secco	idoneo		
Aria	idoneo		