

Garant**Fresa per smussi, a manicotto, Angolo γ : 75grado****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	215795 75
GTIN	4045197383259
Classe articolo	210

Descrizione**Nota:**

Usare il giravite dinamometrico GARANT TQ n. art. **211750 Dim. 1,2** con lama n. art. **674252 Dim. 8IP**.

Descrizione tecnica

Ø Foro di attacco	16 mm
Ø Minimo D	19 mm
Lunghezza complessiva $L_{compl.}$	60 mm
Set di viti per inserti	219814 (8IP; 1,2 Nm)
Angolo γ	75 grado
Larghezza smusso ottenibile b	7 mm
Lunghezza smusso ottenibile l	27,5 mm
Altezza smusso ottenibile h	27 mm
Numero taglienti effettivi Z_{eff}	3
Ø Massimo D_1	33 mm
Inserto adatto	AP.. 1003

Avanzamento al dente con h_{max} .	0,11 mm
Numero di inserti	9
Esecuzione del codolo	a manicotto
Passaggio interno per LR	sì
Sostituzione del materiale	PowerCard
Tipo di prodotto	Fresa per smussi e cianfrinatura

Accessori

Bit di precisione per viti Torx Plus®, 1/4 pollice E 6,3 Impronta Torx Plus® 8IP	674252 8IP
Set di viti per inserti 10 pezzi	219814
Giravite dinamometrico, fisso Coppia impostata 1,2 Nm	211750 1,2