

Scheda tecnica

Mahr

Micrometro, Campo di misura: 50-75mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	402906 50-75
GTIN	4059192003661
Classe articolo	43A

Descrizione

Esecuzione:

Superfici di contatto in metallo duro, finemente lappate.

Stelo temprato e rettificato.

Bloccaggio dello stelo a levetta.

Con frizione e rivestimento dell'arco isolanti.

Con tacche e cifre incise in nero, di facile lettura.

Fornitura:

A partire da Dim. 25–50 inclusa 1 asta di regolazione.

Descrizione tecnica

Scala tamburo graduato	1/50 mm
Ø Stelo	6,5 mm
Limite di errore	5 µm
Ø Tamburo graduato	17,5 mm
Risoluzione	0,01 mm
Campo di misura	50 - 75 mm
Norma	DIN 863
Taratura	B2
Metrologia	analogico

Scheda tecnica

Imballaggio

Custodia rigida

Tipo di prodotto

Micrometro

Prodotti correlati

<https://www.hoffmann-group.com/IT/it/hom/p/402906-50-75>