

**Garant**
**Portainseri eco, corto, destro, Dim. codolo / Misura inserto: 25/06 mm**

**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	251904 25/06
GTIN	4045197651112
Classe articolo	21U

**Descrizione**
**Esecuzione:**

Con adduzione interna del lubrorefrigerante verso il tagliente. Grazie al raffreddamento mediante gli ugelli di precisione viene ridotto in modo mirato ed efficiente il carico termico, in quanto il getto del refrigerante viene allineato in modo ottimale tra truciolo e tagliente. Per una maggiore produttività, una durata elevata e una maggiore sicurezza dei processi.

**Nota:**

Passaggio del lubrorefrigerante possibile solo in abbinamento agli attacchi GARANT eco-System n. art. 319001 – 319886 o con lunghezza codolo < 125 mm in più n. art. 317900.

Passaggio interno per LR: sì

Codice ISO portautensile: PWLNR/L 2525X06

Inserto adatto: WN.. 0604..

Ampiezza funzionale L<sub>4</sub>: 32 mm

Lunghezza della testina L<sub>1</sub>: 30 mm

Lunghezza complessiva L: 101,5 mm

Sottoplacchetta: 259031 9

**Descrizione tecnica**

Vite per leva	259018 4
Spina elastica	259046 2
Ampiezza funzionale L <sub>4</sub>	32 mm
Misura inserto	6 mm
Inserto adatto	WN.. 0604..

Dim. codolo	25 mm
Codice ISO portautensile	PWLNR/L 2525X06
Lunghezza della testina L <sub>1</sub>	30 mm
Leva	259015 6
Sottopiacchetta	259031 9
Lunghezza complessiva L	101,5 mm
Tipo di impiego	destro
Norma	DIN ISO 5610
Passaggio interno per LR	sì
Angolo di regolazione κ	95 grado
Tipo di prodotto	Portainseriti con bloccaggio a staffa

## Accessori

Sottopiacchetta Modello 9	259031 9
Vite della leva Modello 4	259018 4
Leva Modello 6	259015 6
Spina elastica Modello 2	259046 2
Bit Precision per esagono, gambo E 6,3 Esagono 2,5 mm	674242 2,5
Giraviti dinamometrico con scala, attacco per lame intercambiabili Coppia max. 500 cNm	659906 500